


Přesný jednosměrný škrticí ventil GRP-160-1/8-AL

Číslo dílu: 542023

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Druh ovládání	ruční
Nastavovací prvek	otočná hlavice se stupnicí
Způsob upevnění	na připojovací desku
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	75.8 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	245 l/min
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Materiál tělesa	zesílený PA
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak z 2 do 1	0 bar...8 bar
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení z 1 baru na 0 barů	38 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru z 1 baru na 0 barů	25 l/min...90 l/min
Normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	129 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	245 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:4:3] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	110 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,
Materiál těsnění	NBR PVC

Parametr	Hodnota
Materiál šroubů	ocel