


Deska pro uzavření tlaku (vertikální výstavba) VABF-S4-2-L1D1-C

Číslo dílu: 542884

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	18 mm
Vychází z norem	ISO 15407-2
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	1 MPa 10 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	209 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku