


přímočarý portál DHSL-DGE25ZR-SLT16

č. dílu: 542987

FESTO

Skládá se z elektrického pohonu s ozubeným řemenem a kompaktních saní mini, dynamické polohování. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 1.0
jmenovitá zátěž	0 ... 2 kg
pohon v ose Z	SLT-16
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 150 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	DGE-25-ZR-KF
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 2,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,1 mm