

Konektor
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Číslo dílu: 543109

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61984
Hmotnost výrobku	44.3 g
Elektrické připojení 1	přímý konektor, M12x1, 4 piny, kódování D, lze stínit
Kódování konektoru	D
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka, lze stínit
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Vlastnosti přenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
Přípustný průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno