

Spojovací díl KVI-CP-3-SSD

Číslo dílu: 543252

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Hmotnost výrobku	48 g
Elektrické připojení	5 pinů zásuvka přímá zásuvka / přímý konektor M9 konektor
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Montážní poloha	libovoln.