

Elektronický modul VMPA1-FB-EMS-D2-8

Číslo dílu: 543331

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Diagnostika	Condition Monitoring Přetržení drátu na cívku ventilu Zkrat ventilů Podpětí na ventilech
Max. počet pozic pro ventily	4
Maximální počet cívek ventilů	8
Vlastní příkon při silovém napětí	3 mA
Vlastní odebíraný proud při provozním napětí	8 mA
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	58 mA až 24 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	9 mA po 24 ms
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	20 g
Materiál tělesa	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS