


Uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Číslo dílu: 543413

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61984
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	16 u bistabilních ventilů 32 u monostabilních ventilů
Max. celkový proud	6 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Třída znečištění	3
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	540 g
Elektrické ovládání	vícepólový konektor
Elektrické připojení	zásuvka / svorkovnice
Materiál víka	PA
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku