

Uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Číslo dílu: 543415

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	16 u monostabilních ventilů 8 při bistabilním ventilu
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	539 g
Elektrické ovládání	vícepólový konektor
Elektrické připojení	19 pinů konektor podle CNOMO E03.62.530.N
Materiál víka	PA
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku