

Spojka
EAMC-16-20-5-6
Číslo dílu: 543419

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	5 mm
Průměr upínání 2	6 mm
Velikost	16
Jmenovitá délka	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
Hmotnost výrobku	8 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS