

Membránová sušička vzduchu MS4N-LDM1

Číslo dílu: 543629

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	membránová sušička
Provozní tlak	3 bar...12.5 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	50 l/min...100 l/min
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Pokles tlakového rosného bodu	20 K
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Teplota média	2 °C...50 °C
Okolní teplota	2 °C...50 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádobky	tvárná slitina hliníku