

# Membránová sušička vzduchu LDM1-1/2-D-MAXI-300

Číslo dílu: 543667

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | Maxi                                               |
| Řada                                                     | D                                                  |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                      |
| Konstrukce                                               | membránová sušička                                 |
| Provozní tlak                                            | 3 bar...12.5 bar                                   |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 300 l/min                                          |
| Provozní médium                                          | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:3:1]      |
| Pokles tlakového rosného bodu                            | 20 K                                               |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Skladovací teplota                                       | -20 °C...60 °C                                     |
| Teplota média                                            | 2 °C...50 °C                                       |
| Okolní teplota                                           | 2 °C...50 °C                                       |
| Hmotnost výrobku                                         | 1800 g                                             |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně: |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/2                                               |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/2                                              |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek ze zinku                           |
| Materiál nádoby                                          | tvárná slitina hliníku                             |