


## Modul se vstupy CPX-8NDE

Číslo dílu: 543813

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry Š x D x V                              | (vč. řadového bloku a připojovací techniky)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                            |
| Hmotnost výrobku                               | 40 g                                                                                             |
| Okolní teplota                                 | -5 °C...50 °C                                                                                    |
| Skladovací teplota                             | -20 °C...70 °C                                                                                   |
| Stupeň krytí                                   | závisí na připoj. bloku                                                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 1 - nízké nároky na odolnost korozi<br>(v namontovaném stavu)                                    |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Materiál tělesa                                | zesílený PA<br>PC                                                                                |
| Indikace LED                                   | 1 centrální diagnostika<br>8 stav kanálu                                                         |
| Diagnostika                                    | Zkrat/přetížení na kanál                                                                         |
| Parametrizace                                  | Doba zámkitu kontaktu vstupu<br>Doba prodloužení signálu<br>Chování po zkratu<br>Modul sledování |
| Rozsah provozního napětí, DC                   | 18 V...30 V                                                                                      |
| Jmenovité provozní napětí DC                   | 24 V                                                                                             |
| Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí | typ. 15 mA                                                                                       |
| Počet vstupů                                   | 8                                                                                                |
| Charakteristika vstupů                         | IEC1131-T2                                                                                       |
| Spínací úroveň                                 | signál 0: $\geq 11$ V<br>signál 1: $\leq 5$ V                                                    |
| Spínací logika vstupů                          | NPN (spíná záporný pól)                                                                          |
| Filtrace vstupu                                | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms lze parametrizovat)                                                   |
| Max. celkový proud vstupů na modul             | 0.7 A                                                                                            |
| Oddělení potenciálu, kanál - kanál             | ne                                                                                               |
| Oddělení potenciálu kanál - vnitřní sběrnice   | ne                                                                                               |
| Jištění (zkrat)                                | vnitřní elektronické jištění na modul                                                            |