

# Připojovací blok CPE10-PRS-1/4-9

Číslo dílu: 543828

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozteč                                  | 16 mm                                  |
| Montážní poloha                         | libovoln.                              |
| Max. počet pozic pro ventily            | 9                                      |
| Max. počet tlakových zón                | 2                                      |
| Tlak na roztržení                       | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Provozní tlak                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Třída odolnosti korozi KBK              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Teplota média                           | -5 °C...50 °C                          |
| Okolní teplota                          | -5 °C...50 °C                          |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu | 1.2 Nm                                 |
| Hmotnost výrobku                        | 467 g                                  |
| Způsob upevnění připojovacího bloku     | s průchozí dírou                       |
| Způsob upevnění ventilu                 | s vnitřním závitem                     |
| Připojení pneumatiky 1                  | G1/4                                   |
| Pneumatické připojení 3                 | G1/4                                   |
| Připojení pneumatiky 5                  | G1/4                                   |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                       |
| Materiál připojovací lišty              | tvárná slitina hliníku                 |