


deska VMPAF-AP-2

č. dílu: 544412
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 5 bar
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 50 °C
připojení pneumatiky 3/5 svedeno	G1/2
Material exhaust plate	hliník legovaný pro tvářeni
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS