

Kryt NECV-S1W37

Číslo dílu: 545974

FESTO



19 37 1 20

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Oblast použití	jen pro ventilové terminály s připojením vícepólovým konektorem VTSA/VTSA-F
Hmotnost výrobku	180 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	37
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	37
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	3x šroub M4
Elektrické připojení 2, připojovací technika	krimpovací kontakty
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Odolnost nárazům napětí	1 kV
Kabelové šroubení	M20x1,5
Průměr kabelu	5 mm...13 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.08 mm²...0.5 mm²
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA