


# Vakuový sací ventil ISV-M6

Číslo dílu: 545997

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                        | Hodnota                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Velikost                                        | M6                                           |
| Lze použít vyfukovací impuls                    | 0.8 MPa<br>8 bar                             |
| Montážní poloha                                 | libovoln.                                    |
| Provozní tlak                                   | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar         |
| Potřebný nasávaný objemový průtok při -0,5 baru | 2 l/min                                      |
| Provozní médium                                 | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Třída odolnosti korozi KBK                      | 2 - mírné nároky na odolnost korozi          |
| Shoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Okolní teplota                                  | -10 °C...60 °C                               |
| Hmotnost výrobku                                | 14 g                                         |
| Způsob upevnění                                 | lze našroubovat                              |
| Připojení pneumatiky 1                          | M6                                           |
| Pneumatické připojení 2                         | M6                                           |
| Materiál pružiny                                | silně legovaná ocel                          |
| Materiál filtru                                 | slinutý bronz                                |
| Materiál tělesa                                 | tvárná slitina hliníku                       |
| Materiál plováku                                | POM                                          |