



Deska regulátoru VABF-S2-1-R3C2-C-10

Číslo dílu: 546086

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	42 mm
Vychází z norem	ISO 5599-2
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	Redukční ventil pro 4
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Doplňkový manometr	možn.
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.1 MPa...1 MPa
Rozsah regulace tlaku	1 bar...10 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	14.5 psi...145 psi
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Vstupní tlak 1 psi	7.25 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	640 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení manometru	s upevňovací svorkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál tělesa regulátoru	tlakový odlitek z hliníku