


# Napájecí deska, vert. výst. VABF-S2-1-P1A3-G38

Číslo dílu: 546093

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Šířka                                                    | 43 mm                                                            |
| Vychází z norem                                          | ISO 5599-2                                                       |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                        |
| Pneumatická vertikální výstavba                          | alternativní napájení tlakem pro 1                               |
| Provozní tlak                                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                           |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1300 l/min                                                       |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                       | podle směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby                  |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                     | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky             |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)         |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                              |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Stupeň krytí                                             | IP65<br>NEMA 4                                                   |
| Okolní teplota                                           | -5 °C...50 °C                                                    |
| Hmotnost výrobku                                         | 340 g                                                            |
| Způsob upevnění vertikální výstavby                      | na řadovou připojovací desku<br>na samostatnou připojovací desku |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                 |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                        |