

Modul pro zadávání požadovaných hodnot MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Číslo dílu: 546224

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace aktivní požadované hodnoty	žlutá LED
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Rozsah provozního napětí, DC	20 V...30 V
Vstupní odpor externího vstupu požadované hodnoty	typ. 100 kOhm
Vstupní odpor vstupu požadované hodnoty	3 kΩ
Nastavitelné výstupní napětí	0 V...10 V
Příkon při 24 VDC	1.5 W
Max. výstupní proud	27 mA
Zbytkové zvlnění	10 %
Napětí externího vstupu požadované hodnoty	0 V...10 V
Nastavení požadované hodnoty napájecího napětí	10 V...10.6 V
Napájecí proud nastavení požadované hodnoty	6 mA...6.36 mA
Potenciometr externího vstupu požadované hodnoty	2.5 kΩ...10 kΩ
Certifikát	C-Tick
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	80 g
Průřez přívodních vodičů	2.5 mm²
Elektrické připojení	šroubová svorka
Způsob upevnění	montážní lištou