

# Hadice z plastu PAN-4X0,75-NT

Číslo dílu: 546284

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota  |
|-----------------------------------|--|
| Vnější Ø                          | 4 mm   |
| Poloměr ohybu významný pro průtok | 18 mm  |
| Vnitřní Ø                         | 2.9 mm   |
| Min. poloměr ohybu                | 12 mm  |
| Vlastnosti hadice                 | vhodné do energetických řetězců  |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi  |
| Certifikát                        | TÜV  |
| Námořní klasifikace               | viz. certifikát  |
| Úřad, který vydal certifikát      | B 013277 0506 00   |
| Provozní médium                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B2-L   |
| Okolní teplota                    | -30 °C...80 °C   |
| Hmotnost výrobku podle délky      | 0.006 kg/m   |
| Pneumatické připojení             | pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm<br>pro nátrubek s vnitřním Ø 3 mm s převlečnou maticí<br>pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 3 mm |
| Barva                             | přírodní   |
| Tvrdość Shore                     | D 55 +/-3  |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS   |
| Materiál hadice                   | TPE-A  |