

Základní ventil LF-D-MIDI-U

Číslo dílu: 546422

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	424 cu ft/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	14 °F...140 °F
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertní plyny
Teplota média	14 °F...140 °F
Okolní teplota	14 °F...140 °F
Velikost pórů	40 µm
Hmotnost výrobku	24.5 oz
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádoby	PC