

Základní ventil LOE-D-MAXI-U

Číslo dílu: 546517

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. plnicí množství oleje	6.42 fl oz
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Minimální průtok pro funkci maznice	1.57 cu ft/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1320 cu ft/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	14 °F...140 °F
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertní plyny
Teplota média	14 °F...140 °F
Okolní teplota	14 °F...140 °F
Hmotnost výrobku	42 oz
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál nádoby	PC