

Adaptér AD-G1-1NPT-I

Číslo dílu: 546546

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	21.4 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	90 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	35 Nm
Hmotnost výrobku	212.68 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1
Pneumatické připojení 2	Vnitřní závit NPT 1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno