

## Adaptér AD-1NPT-G1-I

Číslo dílu: 546547

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                        | Hodnota                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                              | 24.2 mm                             |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot            | -0.95 bar...10 bar                  |
| Třída odolnosti korozi KBK                      | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Okolní teplota                                  | -10 °C...60 °C                      |
| Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1    | 35 Nm                               |
| Max. utahovací moment pneumatického připojení 2 | 90 Nm                               |
| Hmotnost výrobku                                | 218.86 g                            |
| Připojení pneumatiky 1                          | vnější závit 1 NPT                  |
| Pneumatické připojení 2                         | vnitřní závit G1                    |
| Upozornění k materiálu                          | v souladu s RoHS                    |
| Materiál těsnění                                | PVC                                 |
| Materiál tělesa                                 | ocel, pozinkováno                   |