

Spojka s vnějšími závit E-G3/4-3/4NPT

Číslo dílu: 546549

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	17.9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	60 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	32 Nm
Jmenovitý utahovací moment	45 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	164.88 g
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	NPT 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS