

# Adaptér AD-3/4NPT-G3/4-I

Číslo dílu: 546551

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	19.05 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	32 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	60 Nm
Hmotnost výrobku	98.13 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT3/4
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno