


# Rozbočovač FR-8-1/4-BR

Číslo dílu: 546750

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	11.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...16 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Počet vývodů	8
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku