

Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L

Číslo dílu: 546779

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní
Druh ovládání	elektrick.
Šířka	18 mm
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovní výstup	velikost připojovací desky 18 mm, dle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 02 podle VDMA 24563
Provozní napětí	24 V DC
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Konstrukce	pístové šoupátko
Certifikát	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Stupeň krytí	IP65
Jmenovitá světlost	5 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 15407-1 VDMA 24563
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Směr proudění	reverzibilní
Překrytí	pozitivní překrytí
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické připojky
Dodatečné funkce	omezení přídržného proudu ochranné odpojení
Indikace stavu signálu	LED
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar

Parametr	Hodnota
Průtok ventilem	750 l/min
Průtok ventilem na samostatné připojovací desce	550 l/min
Průtok ventilem, pneum. řadové uspořádání	550 l/min
Čas přepnutí	10 ms
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Doba sepnutí	100%
Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0	500 µs
Max. negativní kontrolní impuls při signálu 1	500 µs
Hodnoty cívek	24 V DC: fáze nízkého proudu 1,0 W, fáze vysokého proudu 2,4 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.9 Nm...1.1 Nm
Hmotnost výrobku	140 g
Elektrické připojení	3 piny M12x1 centrální konektor kulatý tvar
Způsob upevnění	na připojovací desku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS