

Modul se vstupy CP-E16-M12-EL

Číslo dílu: 546923

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou montážní lištou volitelně:
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál víka	zesílený PA
Indikace LED	16 stav kanálu 2, diagnostika modulu 4 skupinová diagnóza
Maximální počet vstupů	16
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah provozního napětí, DC, silové napájení	24 V
Zbytkové zvlnění napětí silového napájení	4 Vss
Charakteristika vstupů	IEC1131-T2
Spínací úroveň	signál 0: ≤ 6 V signál 1: $\geq 8,6$ V
Spínací logika vstupů	PNP (spíná kladné napětí)
Filtrace vstupu	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, lze parametrizovat)
Max. celkový proud na modul	0.7 A
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne

Parametr	Hodnota
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na skupinu