

Modul s výstupy CP-A08-M12-EL-Z

Číslo dílu: 546924

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou montážní lištou volitelně:
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál víka	zesílený PA
Indikace LED	3, diagnostika modulu 8, diagnostika kanálů 8 stav kanálu
Maximální počet výstupů	8
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah provozního napětí, DC, silové napájení	24 V
Upozornění k silovému napětí	prostřednictvím připojení silového napájení (24 VDC)
Zbytkové zvlnění napětí silového napájení	4 Vss
Charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2
Výstupy spínací logiky	PNP (spíná kladné napětí)
Max. celkový proud na modul	4 A
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na skupinu