

Adaptér NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Číslo dílu: 547432

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	lze našroubovat
Elektrické připojení	5 pinů M12x1 konektor
Délka kabelu	0,3 m
Konstrukce kabelu	4x 0,34 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PUR
Materiál tělesa	ABS
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno