


spojovací vedení KMYZ-9-24-AD-0,2-B

č. dílu: 547449

FESTO

pro adaptaci připojovacího obrazce ZB (M1H) na ZC (M1BH).



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
utahovací moment	0.25 Nm
hmotnost výrobku	18 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka / úhlový konektor čtyřhranný tvar / čtyřhranný tvar 2 piny / 2 piny
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	0.2 m
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz