

Polohovací prvek|značka polohy

SMM-10

Číslo dílu: 547942

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Tvar	do kulaté drážky
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...120 °C
Způsob upevnění	upevněno do drážky T nasouvá se podélně do drážky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel