


Rychloodvětrávací ventil VBQF-U-G14-Q8

Číslo dílu: 548002

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	QS-8
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální průtok odvětrání 6->0 barů	2500 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	800 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku tlakový odlitek ze zinku
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Jmenovitá světlost	7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hmotnost výrobku	232 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR