


# Rychloodvětrávací ventil VBQF-D-G14-E

Číslo dílu: 548003

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                           | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                     | rychlé odvětrání                                         |
| Připojení pneumatiky 1                             | G1/4                                                     |
| Pneumatické připojení 2                            | G 1/4                                                    |
| Způsob upevnění                                    | lze našroubovat                                          |
| Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů      | 1500 l/min                                               |
| Normální průtok odvětrání 6->0 barů                | 2500 l/min                                               |
| Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů | 960 l/min                                                |
| Provozní tlak                                      | 0.5 bar...10 bar                                         |
| Okolní teplota                                     | -20 °C...80 °C                                           |
| Materiál tělesa                                    | tlakový odlitek z hliníku<br>tlakový odlitek ze zinku    |
| Provozní médium                                    | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Jmenovitá světlost                                 | 7 mm                                                     |
| Montážní poloha                                    | libovoln.                                                |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu             | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                         | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Třída čistého prostoru                             | Třída 4 podle ISO 14644-1                                |
| Teplota média                                      | -20 °C...80 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                                   | 253 g                                                    |
| Pneumatické připojení 3                            | G1/4                                                     |
| Upozornění k materiálu                             | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál těsnění                                   | NBR                                                      |