

Vícepólová zásuvka NECA-S1G9-P9-MP1

Číslo dílu: 548719

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Hmotnost výrobku	60 g
Elektrické připojení 1	zásuvka, Sub-D, 9 pinů
Elektrické připojení 2	šroubovací svorky, 9 pinů
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Přípustný průměr kabelu	5 mm...10 mm
Průřez přívodních vodičů	0.34 mm ² ...1 mm ²
Upozornění k průřezu přívodních vodičů	0,34-0,5 mm ² při použití dutinek
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál převlečné matice	mosaz
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	NBR