


# Krytka CPX-M-AK-C

Číslo dílu: 548753

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	30 mm
Výška	58 mm
Délka	22 mm
Certifikát	UL94 V0
Hmotnost výrobku	54 g
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 90 % bez kondenzace