


Zakrytí CPX-M-AK-M

Číslo dílu: 548754

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	11,5 mm
Výška	13 mm
Délka	49 mm
Hmotnost výrobku	15 g
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál šroubů	ocel pozinkováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál víka	tlakový odlitek z hliníku
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 90 % bez kondenzace