

Regulátor koncové polohy CPX-CMPX-C-1-H1

Číslo dílu: 548931

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Diagnostika jednotlivých modulů pomocí lokálního 7segmentového displeje
Max. počet modulů	10
Zobrazení	displej se sedmi segmenty
Ovládací prvky	3 tlačítka
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Rozsah silového napájení, DC	20 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovité silové napětí DC	24 V
Příkon při jmenovitém provozním napětí	80 mA
Přípustný proud zátěže	2.5 A
Trvalá odolnost nárazům podle DIN/IEC 68, část 2-29	testováno podle stupně 2
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Odolnost vibracím podle DIN/IEC 68, část 2-6	testováno podle stupně 2
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	140 g
Počet pohonů na větev	1
Počet větví pohonů	1
Elektrické připojení řídicího rozhraní	Zásuvka M9 5 vodičů
Délka kabelu	30 m
Řídicí rozhraní	digitál. Sběrnice CAN s protokolem Festo integrováný zakončovací odpor
Materiál tělesa	zesílený PA