


ovladač motoru SEC-ST-48-6-P01

č. dílu: 548945
výběhový výrobek

FESTO

[pro krokový motor.](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
režim provozu automatu	Bipolar-Chopper-Driver
provozní režim	krok 1/32, 6400 kroků/ot.
nastavitelné omezení proudu	0 nebo 70 prostřednictvím přepínače Dip
nastavení kroku	prostřednictvím přepínače Dip
nastavení jmenovitého proudu	spínače DIP
max. frekvence kroků	40 kHz
jmenovitý proud	1.25 ... 6 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 40 °C
povolení	C-Tick
hmotnost výrobku	660 g
pracovní rozsah logického vstupu	4 ... 6 V 20 ... 26 V
elektrické připojení	šroubovací svorka
typ upevnění	s DIN lištou