

Elektrický modul VABE-S6-1LF-C-A8-E

Číslo dílu: 549043

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Rozhraní průmyslové sítě	zásuvka, M12x1, 4 piny konektor M12x1, 4 piny
Maximální počet cívek ventilů	8
Počet zařízení slave na zařízení	2
Maximální počet výstupů	8
Maximální počet vstupů	8
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	850 g
Elektrické ovládání	průmyslová síť
Elektrické připojení	prostřednictvím CPX
Rozsah adres	1 ... 31 (0) nastavení adresovacím přístrojem pro AS-Interface
Galvanické oddělení rozhraní průmyslové sítě	optron
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR PUR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku PA