

Uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-LT-C-S6-R5

Číslo dílu: 549046

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	12 u monostabilních ventilů 6 u bistabilních ventilů
Max. celkový proud	10 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	760 g
Počet elektrických připojení	6
Elektrické ovládání	vícepólový konektor
Elektrické připojení	5 pinů M12 konektor
Materiál víka	PA
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku