

Kryt
VAEM-S6-C-S6-R5
Číslo dílu: 549048

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	12 u monostabilních ventilů 6 u bistabilních ventilů
Max. celkový proud	10 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Počet elektrických připojení	6
Elektrické připojení	5 pinů M12 konektor
Materiál tělesa	PA