


Deska regulátoru VMPA2-B8-R6C2-C-06

Číslo dílu: 549113

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	21 mm
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	redukční ventily pro 2, reverzibilní
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Doplňkový manometr	možn.
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...6 bar
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment	0.65 Nm
Hmotnost výrobku	180 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku
Připojení manometru	s upevňovací svorkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa regulátoru	PA