


Přičítací počítadlo CCES-P-C8-E

Číslo dílu: 549403

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	elektrické přičítací počítadlo s baterií
Způsob návratu do základní polohy	Ruční tlačítko nebo elektrický signál
Zobrazení	8 míst
Max. frekvence čítání	7,5 kHz
Max. frekvence čítání, tlumeno	30 Hz
Minimální doba trvání impulzu, pohon	15 ms
Minimální doba trvání impulzu, návrat do zákl. pol.	15 ms
Horní prahová hodnota, DC	5 V...30 V
Elektrické napájení	lithiová baterie
Dolní prahová hodnota, DC	0,7 V
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Třída odolnosti koroze KBK	2 - mírné nároky na odolnost koroze
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	30 g
Nastavení čítacího vstupu	sestupná hrana 30 Hz
Čítací vstup (input)	programovateln.
Způsob upevnění	montáž do panelu
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PC