


krokový motor EMMS-ST-57-S-S

č. dílu: 549408

FESTO

Bez převodovky, bez brzdy.



katalogový list

parametr	hodnota
úhel kroku při plném kroku	1.8 deg
tolerance úhlu kroku	±5%
stupeň krytí izolace	B
jmenovité napětí DC	48 V
jmenovitý proud motoru	5 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	45 - 80 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-10 ... 50 °C
povolení	C-Tick
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.29 kgcm ²
přídržný moment brzdy	0.4 Nm
přídržný moment motoru	0.8 Nm
moment setrvačnosti na rotoru	0.29 kgcm ²
přípustné axiální zatížení hřídele	10 N
přípustné radiální zatížení hřídele	52 N
hmotnost výrobku	870 g
technika připojení elektrické části	konektor