


# krokový motor EMMS-ST-87-M-S

č. dílu: 549420

FESTO

Bez převodovky, bez brzdy.



## katalogový list

parametr	hodnota
úhel kroku při plném kroku	1.8 deg
tolerance úhlu kroku	±5%
stupeň krytí izolace	B
jmenovité napětí DC	48 V
jmenovitý proud motoru	9.5 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	45 - 80 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-10 ... 50 °C
povolení	C-Tick
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	1.9 kgcm <sup>2</sup>
přídržný moment brzdy	2 Nm
přídržný moment motoru	5.9 Nm
moment setrvačnosti na rotoru	1.9 kgcm <sup>2</sup>
přípustné axiální zatížení hřídele	65 N
přípustné radiální zatížení hřídele	200 N
hmotnost výrobku	3,050 g
technika připojení elektrické části	konektor