


Převodovka
EMGA-60-P-G5-SST-57
Číslo dílu: 549431

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	57 mm
Vůle v pootočení	0.17 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	5:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	22 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.078 kg.cm ²
Max. hnací moment	35.2 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Tuhost v krutu	2.3 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	900 g
Rozhraní výstupu převodovky	60G
Rozhraní pohon - převodovka	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS