


Připojovací lišta VABM-C7-12W-G18-8

Číslo dílu: 549654

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	8
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku	202 g
Připojení řídicího tlaku 12	M3
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M7
Pneumatické připojení 3	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku