

Elektromagnetická cívka

MD-2-24VDC-PA

Číslo dílu: 549903

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 6,8 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...50 °C
Max. utahovací moment šroubení	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	110 g
Elektrické připojení	podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď